


# 逆止阀 CH-01



●小型设计

●高密封性

把真空压的泄漏控制在极小, 可以保持长时间的吸附。

符号



## 型号


CH-01

## 规格

项目	单位	CH-01
使用流体		空气(非腐蚀, 不燃性气体)
周围温度	℃	0 ~ 60(不要冻结)
使用压力范围	kPa	-29.3 ~ -95.8
启开压力	kPa	-20
连接口径		Rc1/4(吸盘侧)、Rc1/8(空霸侧)
净量	g	68

注)有异物混入后可能会引起空气泄漏, 所以请用真空过滤器等物体把异物除去。  
注)不可以使用在真空泵上。

## 构造



空气流路

### 主要零件

No.	零件名称	材质
1	金属零件A	黄铜
2	阀体	铝合金
3	弹簧	SUS
4	V垫圈	NBR
5	O型圈	NBR
6	金属零件B	黄铜

## 外形尺寸

(mm)

